

Wäscheabwurf aus Edelstahl 300 mm



Deckel, D = 300 mm:
Bst. Nr. 88541



Schurrenrohr mit Einwurf:
Edelstahl V2A III-D
Einwurfschacht: ca. 305 x 245
Überstand ca. 170 mm
Länge: ca. 580 mm
Einbaulänge: ca. 500 mm
Bst. Nr. 88542




Ausgleichsrohr:
Edelstahlrohr V2A III-D
Länge: ca. 1 080 mm
Einbaulänge variabel, max 950 mm.
Einfache Höhenjustierung bei
Anlagen mit mehreren Schurren.
Bst. Nr. 88543



Fallrohr lang:
Edelstahlrohr V2A III-D
Länge: ca. 1 080 mm
Einbaulänge: ca. 1000 mm
Bst. Nr. 88544



Fallrohr kurz:
Edelstahlrohr V2A III-D
Länge: ca. 580 mm
Einbaulänge: ca. 500 mm
Bst. Nr. 88545



Endrohr:
Edelstahlrohr V2A III-D,
Umbörtelung am unteren Ende.
Länge: 100 mm
Bst. Nr. 88546

Bogen 15° Bst. Nr. 88547-15
Bogen 30° Bst. Nr. 88547-30
Bogen 45° Bst. Nr. 88547-45



Rohrhalter:
mit Stockschraube und Dübel,
zur Fixierung der Rohre an der
Wand.
Bst. Nr. 88534



Etagenlager:
1 Spannband V2A für D=250
2 Stück Etagenplatten aus V2A
mit Bohrungen zur Befestigung
auf der Rohdecke.
Für jede Deckendurchführung
einmal notwendig.
Bst. Nr. 88539



Wäschesack 250mm
Auffangsack, atmungsaktiv,
mit Reißverschluß und
Spannring.
Länge: 80 cm
Bst. Nr. 88519



Wäschesack 300mm
Bst. Nr. 88520


Schurrenrohr mit beidseitigem Einwurf:
Edelstahl V2A III-D
Einwurfschacht: ca. 305 x 245
Überstand ca. 2 x 170 mm
Länge: ca. 580 mm
Einbaulänge: ca. 500 mm
250mm
Bst. Nr. 88502-DS

300mm
Bst. Nr. 88542-DS

Bei der Montage muß der Wäscheschacht tragfähig unterbaut werden.

Türen extra Bestellen

Rohrkomplett-Sets




Komplett-Set
1 x Einwurf OG bis
KG + Rohrsystem,
D = 250 mm
Best.Nr.: 88521

Einwurf von oben
Bst. Nr. 88521-O

D = 300 mm
Best.Nr.: 88548

Einwurf von oben
Bst.Nr. 88548-O




Komplett- Set
2 x Einwurf OG bis
KG + Rohrsystem,
D = 250 mm
Best.Nr.: 88522


Einwurf von oben
Bst. Nr. 88522-O

D = 300 mm
Best.Nr.: 88549

Einwurf von oben
Bst. Nr. 88549-O



Komplett- Set
1 x Einwurf EG bis
KG + Rohrsystem,
D = 250 mm
Best.Nr.: 88523
D = 300 mm
Best.Nr.: 88550



Änderung bei einem Einwurf von oben:
D = 300 V2A-Rohr:
Es entfällt der Deckel und das Schurrenrohr
D = 250 V2A oder KG-250:
Es entfällt der Deckel und das Schurrenrohr,
zusätzlich benötigt man den Konus 88-517
von 300 auf 250 mm.